


Napojenie zbernice CDPX-F-CO

číslo dielca: 575301

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	24 mm
Výška	91 mm
Dĺžka	41 mm
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Fieldbus rozhranie	CANopen
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	Zástrčka Sub-D 9-pinový
Fieldbus rozhranie, prenosová rýchlosť	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s