



Ventil s časovým oneskorením VZO-3-PK-3

číslo dielca: 5754

FESTO

v zákl. polohe uzavretý, na pripájacej doske 2n s prípojom nástrčného hrdla pre hadicu NW 3.

Pri pripojení prídavného objemu sú možné dlhšie časy oneskorenia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Typ ovládania	pneumatický
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
Prekrytie	Negatívne prekrytie
Upozornenie pre nútenú dynamizáciu	Spínacia frekvencia minimálne 1x za týždeň
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar
Štandardný menovitý prietok	60 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	0,25 ... 5 s
Dĺžka pauzy pre spätné prepnutie	≥ 50 ms
Presnosť opakovania, Nastavenie času	± 0,5 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu na montážnom ráme Voliteľný:
Pneumatická prípojka	PK-3
Materiál telesa	Zinkový odlieatok odliaty pod tlakom