


# Zástrčka NECU-M-S-A12G4-IS

číslo dielca: 575719

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrická prípojka	4-pólový Svorkovnica M12x1 priama zástrčka
Označovanie zástrčiek	A
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Prípustný priemer kábla	4 ... 8 mm
Prierez pripojky	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál telesa	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál kontaktov zástrčky	bronz pozlátený