


Zástrčka NECC-S1G9-C2-M

číslo dielca: 576031

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Výška	39,4 mm
Dĺžka	58 mm
Hmotnosť výrobku	24 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	Sub-D, 9-pin, Zásuvka
Elektrická prípojka	9-pólová / 9-pólová Sub-D / Skrutkovacia svorka
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Dovolený priemer kábla	8 mm
Prípustný priemer kábla	8 mm
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou