

Riadiaci systém CMCA

číslo dielca: 576335

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Bezpečnostná funkcia	Bezpečný Stop 1 (SS1)
Výkonnostná úroveň (PL)	Bezpečné zastavenie 1 (SS1) / Kategória 4, Výkonnostná úroveň e
Sieťová frekvencia	50 ... 60 Hz
Sieťové napätie AC	230/400 V
Fázové menovité prevádzkové napätie	3-fázový
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 % nekondenzujúci
Teplota okolia	5 ... 40 °C
Elektrická prípojka	Svorkovnica
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS