

Prípojovací blok VABM-B10-20E-N38-7-P3

číslo dielca: 576458

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Sieťový modul | 22 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet miest na ventily | 7 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 1.075 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 3 | 3/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |