


Koncová doska VMPAC-EPL-MP-SD25-O

číslo dielca: 576558

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	246 g
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Pneumatická prípojka 5	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený