

Nástrčná závitová spojka NPQH-D-M5-S6-P10

číslo dielca: 578359

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	2,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 2 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 20 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 290 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Oddelenie vydávajúce certifikát	NSF C0523185
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiaštočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri prehlásenie o zhode NSF/ANSI 169
Teplota okolia	0 ... 150 °C
Menovitý uťahovací moment	1 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	6 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW9
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	Priemer nástrčného puzdra 6 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, chemicky poniklovaná
Materiál tesnenia závitú	FPM