


Vidlicová koncovka SG-M20X1,5

číslo dielca: 6147

★ Základný program

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče), podľa DIN ISO 8140.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|------------------------------|
| Velkosť | M20x1,5 |
| Vyhovuje predpisu | ISO 8140 |
| Závitové pripojenie | vnútorný závit M20x1,5 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 | F1 |
| Teplota okolia | -40 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 793 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál čapu | Oceľ pozinkované |
| Materiál vidlice | Oceľ pozinkované |
| Materiál matice | Oceľ pozinkované |