

Závitová L-rýchlospojka LCK-1/4-PK-6-KU

číslo dielca: 6262

FESTO

Otočné s tesniacou hranou, polymérové vyhotovenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Menovitá hodnota | 5,3 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaca hrana |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | L-tvar |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou |
| Materiál prevlečnej matice | POM |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál dutej skrutky | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál kyvného prípoja | POM |