


T-rozdeľovač FCK-3-PK-4-KU

číslo dielca: 6274

FESTO

plastové vyhotovenie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Menovitá hodnota | 3,4 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Tvar T |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Pneumatická prípojka 1 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou |
| Materiál prevlečnej matice | POM |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál spojky | POM |