


Rozdeľovací blok FR-8-1/2

číslo dielca: 6411

FESTO

pre rozdelenie tlakového vzduchu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	18,6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	35 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	1.000 g
Počet výstupov	8
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G3/4
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok