

Závitová rýchlospojka CK-3/8-PK-9-KU

číslo dielca: 6468

FESTO

Vonkajší závit s tesniacou hranou, polymérové vyhotovenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaca hrana
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	7,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 9mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiál závitového čapu	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS