


Škrtiaci spätný ventil GRA-1/4-B

číslo dielca: 6509

FESTO

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	420 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	780 l/min
Pracovný tlak	0,1 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz