



Člen A

ZK-1/8-B

číslo dielca: 6680

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia AND
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	550 l/min
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	4,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR