



# Člen ALEBO OS-PK-3

číslo dielca: 6684

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	ALEBO-funkcia
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
Pracovný tlak	1,6 ... 8 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	POM
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	2,4 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	9 g
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR