


# Rozdeľovací blok FR-4-1/2-B

číslo dielca: 6704

FESTO

pre rozdelenie tlakového vzduchu.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Menovitá hodnota                          | 18,6 mm                                                     |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                                   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | 0 ... 16 bar                                                |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]                 |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 0 - Bez zaťaženia koróziou                                  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Teplota okolia                            | -10 ... 80 °C                                               |
| Hmotnosť výrobku                          | 120 g                                                       |
| Počet výstupov                            | 3                                                           |
| Počet prívodov                            | 1                                                           |
| Pneumatická prípojka 1                    | vnútorný závit G1/2                                         |
| Pneumatická prípojka 2                    | vnútorný závit G1/2                                         |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                                |
| Materiál telesa                           | Hliníkový tlakový odlitek                                   |