

# Rýchloodvzdušňovací ventil SEU-3/8

číslo dielca: 6755

FESTO

s protihlukovým tlmičom.

Hlučnosť odvzdušnenia je meraná vo vzdialenosti 1 m pri 6 bar proti atmosfére.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvzdušnenie
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.280 l/min
Menovitý prietok odfuku 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	4.680 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.880 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	11 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Hmotnosť výrobku	160 g
Materiál tesnení	NBR