



# Ventil na čelný panel SV-3-M5

číslo dielca: 6817

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu. Prípoj vákuu na 1 (P).



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	manuálny
Štandardný menovitý prietok	65 l/min
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	2 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Prekrytie	Pozitívne prekrytie
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	12 N
Hmotnosť výrobku	40 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	M5
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Mosadz