


Tlmič hluku U-3/8-B

číslo dielca: 6843

FESTO

Na zníženie hluku a zabráneniu znečistenia na odvetrávacích prípojkach
pneumatických komponentov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0 ... 145 psi
Prietok do atmosféry	5.800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	37 g
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	Hliník
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník