

# plastová hadica PCN-4-NT

číslo dielca: 7134  
Výbehový typ

FESTO

pre odvádzanie kondenzátu pri prístrojoch údržby PVC.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6,5 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 0,25 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,025 kg/m
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	76
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	PVC