


Manometer MA-63-0,25

číslo dielca: 7169

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 0,25 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 3,6 psi
Vyhovuje predpisu	DIN EN 837-3
Nominálna veľkosť manometra	63
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Pracovný tlak	0 ... 0,25 bar
faktor striedavého zaťaženia	0,9
faktor dlhodobého zaťaženia	0,75
Trieda presnosti rozmerov	1,6
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ
Materiál okienka	PMMA
Hmotnosť výrobku	180 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiaden acetylén žiaden kyslík