



PE - menič

PE-PK-4

číslo dielca: 7470

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak	0 ... 0,25 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zopnutia	0,25 bar
Miesto vypnutia	0,07 bar
Max. spínacia frekvencia	1 Hz
Minimálny záťažový prúd	100 mA
Rozsah pracovného napätia AC	12 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 250 V
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	Voliteľný: na montážny rám 1n s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	PK-4
Materiálová informácia pre skriňu	PET POM Oceľ
Materiálová informácia, spínací kontakt	strieborný
Materiálová informácia, elektrický prípoj	Mosadz
Materiálová informácia pre membránu	CR
Spôsob ochrany	IP00, IP20 s ochranným krytom