

Viacnásobná zásuvka KDVF-8

číslo dielca: 7563

FESTO

pre mnohonásobné hadicové spojenie hadíc z umelej hmoty NW 2, 3 a 4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	36 g
Maximálny počet výstupov	8
Pneumatická prípojka	PK-2 PK-3 PK-4
Farba	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS