



# Plunžrový mikroventil S-3-PK-3-B

číslo dielca: 7843

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	60 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	1,8 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	6 N
Hmotnosť výrobku	7 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Materiál telesa	Plast Mosadz