

kruhový valec DGS-25- -PPV-A

číslo dielca: 7848

Výbehový typ

FESTO

s obojstranným, nastaviteľným tlmením v konc. Polohách
Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 10 ... 500 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | jednostranná piestnica |
| Pracovný tlak | 1 ... 12 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 16 mm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 247 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 295 N |
| Pneumatiká prípojka | G1/8 |