



Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

číslo dielca: 8000033

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Spínací výstup	Typ kontaktu
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zopnutia	0,25 bar
Bod zapnutia, maximálny	0,4 bar
Bod vypnutia, minimálny	0,05 bar
Max. výstupný prúd DC	1.000 mA
Minimálny záťažový prúd	2 mA pri 24 V
Odolnosť voči skratu	nie
Rozsah pracovného napätia DC	19,2 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrická prípojka	4-pólový M12x1 Zástrčka podľa EN 60947-5-2 okružle prevedenie
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka	G1/8
Hmotnosť výrobku	80 g
Materiál telesa	Oceľ
Materiál elektrického prípoja	POM
možnosti nastavenia	pevne nastav.
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L