


Prevodovka EMGC-60-P-G5-SEC-67

číslo dielca: 8000614

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	67 mm
Vôľa otočenia	0,5 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	6.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-20 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	26 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,32 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	44 Nm
Max. stupeň účinnosti	94 %
Odolnosť voči krúteniu	2,4 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Kód rozhrania, výstup motora	60H
Kód rozhrania, motor in	67A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS