



Vertikálna napájacia doska VABF-S4-2-P1A14-G18

číslo dielca: 8000693

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18 mm
podľa normy	ISO 15407-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Alternatívne napájanie tlakom pre 1 a 14
Pracovný tlak Mpa	1 MPa
Pracovný tlak	10 bar
Štandardný menovitý prietok	430 l/min
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok