



# Vertikálna tlaková odpájacia doska VABF-S4-1-L1D2-C

číslo dielca: 8001179

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Šírka                                     | 26 mm   |
| podľa normy                               | ISO 15407-2   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| Pracovný tlak Mpa                         | 1 MPa   |
| Pracovný tlak                             | 10 bar  |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa smernice EU o nízkom napätí                             |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre elektrické komponenty                  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 0 - Bez zaťaženia koróziou                                    |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Spôsob ochrany                            | IP65<br>NEMA 4  |
| Riadiace médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Teplota okolia                            | -5 ... 50 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 290 g   |
| Spôsob upevnenia výškového zreťazenia     | na dosku pre zreťazenie<br>na dosku pre samostatné pripojenie |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál telesa                           | Hliníkový tlakový odliatok                                    |