

Riadiace vedenie NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

číslo dielca: 8001373

FESTO

Pripája sa na motorkontrolér, druhá strana sú samostatné vodiče.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Elektrická prípojka	25-pinový Priama zástrčka / otvorený koniec Sub-D / -
Dĺžka kábla	3,2 m
Priemer kábla	7 mm
Káblové usporiadanie	tienený
Spôsob ochrany	IP40 zmontované
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Farba káblového opláštenia	šedý
Farba púzdra	šedý