

Redukčný ventil s filtrom LFR-1/8-D-7-MINI-A-MPA


číslo dielca: 8002308

Classic - nepoužívať pre nové projekty

výstupný tlak max. 7 bar, s ochranným kovovým košíkom a manometrom.
s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	22 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	900 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	460 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC