

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA

FESTO

číslo dielca: 8002363

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, 5µm-filter, s ochranným kovovým košíkom.

s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Velkosť                                   | Midi   |
| Typový rad                                | D  |
| Zabezpečenie ovládania                    | Otočné tlačítko s aretáciou  |
| montážna poloha                           | vertikálny +/- 5°  |
| Odtok kondenzátu                          | plnoautomatický  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Filters redukčným ventilom a s manometrom<br>Proporcionálny zaolejovač |
| Max. množstvo kondenzátu                  | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kvalita filtrácie                         | 5 µm   |
| Misková ochrana                           | kovový ochranný kôš  |
| Ukazovateľ tlaku                          | s manometrom   |
| Pracovný tlak                             | 2 ... 12 bar   |
| Oblasť regulácie tlaku                    | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. tlaková hysterézia                   | 0,2 bar  |
| Štandardný menovitý prietok               | 1.700 l/min  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertné plyny         |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)            |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inertné plyny         |
| Teplota média                             | -10 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 1.440 g  |
| Typ upevnenia                             | zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom                                |
| Pneumatická prípojka 1                    | G3/8   |
| Pneumatická prípojka 2                    | G3/8   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS   |
| Materiál telesa                           | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom                                    |
| Materiál nádoby                           | PC   |