

# nástrčná prípojka

## QS-F-G3/8-12-B

číslo dielca: 8002795

FESTO



### údajový list

| charakteristický znak                      | Hodnota                                     |
|--|---|
| Velkosť                                    | Štandardný                                  |
| Menovitá hodnota                           | 8,3 mm                                      |
| Druh tesnenia na závitovom čape            | tesniaci krúžok                             |
| Konštrukčné vyhotovenie                    | Princíp Push-Pull                           |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt     | -0,95 ... 16 bar                            |
| Pracovné médium                            | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu  | Možná prevádzka s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 3   |
| Bezpečné pre potraviny                     | podľa prehlásenia výrobcu                   |
| Teplota okolia                             | 0 ... 150 °C                                |
| Osvedčenie                                 | Germanischer Lloyd                          |
| Max. uťahovací krútiaci moment             | 25 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                           | 38,1 g                                      |
| Pneumatická prípojka 1                     | G3/8  |
| Pneumatická prípojka 2                     | pre vonkajší priemer hadice 12 mm           |
| Materiálový údaj                           | zhoda s RoHS                                |
| Materiálová informácia pre skriňu          | Mosadz<br>chrómované a niklované            |
| Materiálová informácia pre tesnenie závitů | FPM   |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | FPM   |