

# Spojovacie vedenie NEBV-

číslo dielca: 8003577

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Redukcia pridržiavacieho prúdu Ochranné zapojenie
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka Zásuvka, úzka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZC, samorezná skrutka Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2 25 4 44
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý okrúhly
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy Uhlová
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZB, samorezná skrutka M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2 25 3 44
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 230 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 230 V
Dĺžka kábla	0,5 ... 30 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný Suitable for energy chains
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov

charakteristický znak	Hodnota
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál izolácie kábla	PVC TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý