

# Manipulačný modul EHMY-RP-EGC-80-TB-KF- -

číslo dielca: 8004605

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak                 | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Pracovný zdvih                        | 50 ... 2.000 mm  |
| Požadovaná rovinnosť montážnych plôch | 0,1 mm/m   |
| montážna poloha                       | vodorovne  |
| Konštrukčné vyhotovenie               | Elektromechanický lineárny modul<br>s ozubeným remeňom |
| Rozpoznanie polohy                    | pre snímače koncových polôh                            |
| Presnosť opakovania                   | ±0,08 mm   |
| Spínacia doba                         | 100 %  |
| LABS - konformita                     | VDMA24364 - zóna III                                   |
| Teplota skladovania                   | -20 ... 60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu             | 0 - 90 %   |
| Spôsob ochrany                        | IP40   |
| Teplota okolia                        | 5 ... 45 °C  |
| Materiálový údaj                      | zhoda s RoHS   |