

Prípojovacia lišta VABM-L1-18G-G38-4-G

číslo dielca: 8004899

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|-------------------------------|
| Sieťový modul | 19 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet miest na ventily | 4 |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.461 g |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | G1/8 |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 3 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 5 | G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |