


Prípojovacia doska VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E

číslo dielca: 8005150

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20,2 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	10,5 mm
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Gb (BR)
ATEX- kategória plyn	II 3G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	92 g
Elektrická prípojka	M8 Zástrčka
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 2	M7
Pneumatická prípojka 3	M7
Pneumatická prípojka 4	M7
Pneumatická prípojka 5	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok