


# nástrčná L-prípojka QSL-G1/4-8-C35-50

číslo dielca: 8005395

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	3,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	50
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť výrobku	1.370 g
Pneumatická prípojka	vonkajší závit G1/4 pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre tesnenie závitú	NBR
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ