

doska so vzduchovým vankúšom ATBT-...-

číslo dielca: 8021855

FESTO



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
Dĺžka ložiska	100 ... 1.500 mm
montážna poloha	vodorovne
Typ upevnenia	s kameňmi do drážky
Pneumatická prípojka	G1/4
Pracovný tlak	≤ 2 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	10 ... 50 °C
Teplota média	10 ... 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	3,6 kg/m
Tvrdosť podľa Shore	D 80 +/-5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Max. zaťaženie povrchu počas prevádzky	400 kg/m ²
Opakovateľná presnosť pre výšku letu	± 10 μ m
Rovinnosť, nastaven.	60 μ m
Rovinnosť, napnut.	110 μ m