


# Elektromagnetická cievka

## VACN-H1-A1-3A

číslo dielca: 8022879

FESTO

pre tubus kotvy 14 mm, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301,  
230 V AC/50-60 Hz.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Minimálny čas pritiažnutia	12 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 36 VA, Pridržiavací výkon 18,9 VA
Nárazová pevnosť	4 kV
Stupeň znečistenia	3
Prípustné kolísanie frekvencie	+/- 10 %
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Okolité teplota a teplota média	-20 - 60 °C (pri obmedzenej dobe zapnutia )
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	2 Nm
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Typ upevnenia	s kontramatícou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď