


# Vstupno/výstupný modul CDPX-EA-V2

číslo dielca: 8023321

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	34 mm
Výška	89 mm
Dĺžka	41 mm
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Digitálne vstupy, počet	8
Digitálne vstupy, oneskorenie vstupného signálu	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitálne vstupy, vstupné napätie / prúd	24 V DC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre TRUE	12 - 30 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre FALSE	0 V
Digitálne vstupy, elektrické oddelenie	áno
Digitálne výstupy, počet	7
Digitálne výstupy, kontakt	1 relé
Digitálne výstupy, výstupné napätie	12 - 30 V DC
Digitálne výstupy, výstupný prúd	0,5 A
Digitálne výstupy, elektrické oddelenie	áno
Digitálne výstupy, ochrana proti skratu	áno
Digitálne výstupy, ochrana proti preťaženiu	áno