


Prípojovacia doska VMPA14-IC-AP-1-EX1E

číslo dielca: 8023668

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	24,4 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	14,9 mm
Pracovný tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Gc (GB)
ATEX- kategória plyn	II 3G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrická prípojka	M8 Zástrčka
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	M7 G1/8
Pneumatická prípojka 2	M7 G1/8
Pneumatická prípojka 3	M7 G1/8
Pneumatická prípojka 4	M7 G1/8
Pneumatická prípojka 5	M7 G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok