


# Priestorový portál YXCR-4

číslo dielca: 8024306

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Požadovaná rovnobežnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Systém priestorového portálu s elektrickými a pneumatickými modulmi pohonov
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Interval údržby	2.500 km
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliník, eloxovaný Oceľ, potiahnutá
Materiál upevňovacieho uholníka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál energetických reťazí	PA - zosilnený