

Elektromagnetická cievka

VACS-C-C1-7

číslo dielca: 8025336

FESTO

Pripojovací obraz Tvar C, podľa EN 175 301, 48 V DC.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Vyhovuje predpisu | IEC 61010-1 |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 48 V DC: 2,4 W |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 10 % |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Okolité teplota a teplota média | -10 - 50 °C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 50 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 37,1 g |
| Elektrická prípojka | Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa EN 175301-803 |
| Typ upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PA Oceľ |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Meď Oceľ Termoplast |
| Materiál vinutia | Meď |