

Elektromagnetická cievka

VACS-C-C1-3W

číslo dielca: 8025338

FESTO

Pripojovací obrazec Tvar C, podľa EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	IEC 61010-1
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	230/240 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3 VA, Pridržiavací výkon 2,3 VA
Nárazová pevnosť	4 kV
Stupeň znečistenia	3
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Okolité teplota a teplota média	-10 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	34,6 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď