

# Škrtenie

## VFFG-T-M5-5

číslo dielca: 8025709

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Typ upevnenia	so závitom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	9,6 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Menovitá hodnota	0,5 mm
b-hodnota	0,5
C-hodnota	0,04 l/sbar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,5 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	PA