


Škrtenie

VFFG-T-M5-7

číslo dielca: 8025711

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Typ upevnenia	so závitom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	19,1 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Menovitá hodnota	0,7 mm
b-hodnota	0,5
C-hodnota	0,07 l/sbar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,5 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	PA