


Škrtenie

VFFG-T-M5-A-V1

číslo dielca: 8025716

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Typ upevnenia	so závitom
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	PA