

Prípojovací blok VABM-B10-25S-N38-2

číslo dielca: 8026270

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	27,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	438 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 3	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 5	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina